



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Roof
Kompatibel med	Prisma Prisma P Kapsling
Installation description	Kapsling - bredde 800 mm, dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm
Inkludert utstyr	Quarter-turn fasteners
Type frontdeksel	Flat

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Spesielle fargealternativer	Ja
Bredde	800 mm
Dybde	400 mm
Vekt	3,54 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	41,0 cm
Pakke 1 Vekt	81,5 cm
Package 1 Weight	3,4 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	92,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	212,4 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------