



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Prisma                                                                                        |
| Produktspekter               | Prisma P                                                                                      |
| Produkt eller type komponent | Dør                                                                                           |
| Kompatibel med               | Prisma Prisma P cubicle duct                                                                  |
| Inkludert utstyr             | Dør<br>Håndtak<br>Nøkkellås (nøkkel 405)<br>Nylon M8 mutter må bestilles separat<br>2 hengsel |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                                    |
| Type of door                 | Flat                                                                                          |
| IP-grad                      | IP30                                                                                          |

### Komplementær

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Installation description           | Nisje duct - bredde 400 mm |
| Dørhengsling                       | Vendbar                    |
| Antall låser                       | 2                          |
| Door opening angle                 | 120 °                      |
| Antallet vertikale moduler (50 mm) | 36                         |
| Kapslingsmateriale                 | Behandlet stålplate        |
| Antall pr. sett                    | Sett á 1                   |
| Høyde                              | 2000 mm                    |
| Bredde                             | 400 mm                     |
| Dybde                              | 30 mm                      |
| Vekt                               | 12,44 kg                   |
| Type overflate                     | Matt<br>Glatt              |
| Farge                              | Hvit ( RAL 9001)           |

### Miljø

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ik beskyttelsesklasse | IK08 conforming to EN/IEC 62262                                     |
| Standarder            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                          |
| Overflatebeskyttelse  | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 8,000 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 43,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 202,000 cm |
| Package 1 Weight         | 11,750 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | PAL        |
| Antall enheter i pakke 2 | 20         |
| Pakke 2 Høyde            | 97,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 202,500 cm |

|                |            |
|----------------|------------|
| Pakke 2 Lengde | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt   | 256,000 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|