



Teknisk informasjon

Produktspekter	Prisma G
Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling
Produkt eller type komponent	Support gland plate
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produktkompatibilitet	IP30 enclosure IP43 enclosure IP31 enclosure

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 600 mm
Materiale	Metall
Antall pr. sett	Sett á 1
Bredde	600 mm
Dybde	180 mm
Vekt	0,75 kg
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,3 cm
Pakke 1 Bredde	14,3 cm
Pakke 1 Vekt	49 cm
Package 1 Weight	800 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	24,7 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	209,6 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------