



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5,5 Mm betong 5,5 Mm murstein 5 mm ALC betong
Minimum drilling depth	25 mm
Skrue diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 0,5 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,25 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,2 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,04 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 50 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 25 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 40 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 20 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 10 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 4 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Gul
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Lengde	22 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 500
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,00035 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,8 cm
Pakke 1 Bredde	0,8 cm
Pakke 1 Vekt	2,2 cm
Package 1 Weight	0,4 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	500
Pakke 2 Høyde	9,0 cm
Pakke 2 Bredde	9,4 cm
Pakke 2 Lengde	13,6 cm
Pakke 2 Vekt	210,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------