



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Clip plug
Kortnavn utstyr	TCP
Applikasjon	Kabelklips og spiker
Bordiameter	5,5 mm
Minimum drilling depth	25 mm
Spikerdiameter	1,2...3 mm
Materiale	PMMA (polymethyl methacrylate)

Komplementær

Fargenyanse	Gul
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Diameter	7,5 mm
Lengde	25 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,0005 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,750 cm
Pakke 1 Bredde	0,100 cm
Pakke 1 Vekt	2,500 cm
Package 1 Weight	0,600 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	2,800 cm
Pakke 2 Bredde	5,000 cm
Pakke 2 Lengde	17,600 cm
Pakke 2 Vekt	84,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------