



Teknisk informasjon

Serie	Defem
Produkt eller type komponent	Ceiling clamp
Kortnavn utstyr	B48
Tilgjengelig utstyr	Plate M10 tensi-lock nut

Komplementær

Materiale	Syrefast rustfritt stål AISI316L
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-M
Montering	Tak
Høyde	20 mm
Bredde	75 mm
Dybde	20 mm
Vekt	7 kg / sett á 100

Miljø

Miljødata	Lokale med nesten permanent høyt nivå av nivå fukt, luftforurensninger og salt rensing planter og offshore
-----------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Package 1 Weight	0,42 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer