



### Teknisk informasjon

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Produktspekter               | Thorsman  |
| Produkt eller type komponent | Nail plug |
| Kortnavn utstyr              | TPS       |
| Tilgjengelig utstyr          | Skrue     |
| Bordiameter                  | 5 mm      |
| Minimum drilling depth       | 42 mm     |
| Skrue diameter               | 3 mm      |

### Komplementær

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fargenyanse                | Klar                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale                  | Nail plug: PA (polyamide)<br>Screw: Stål electroplated                                                                                                                                                                                           |
| Praktisk lastekapasitet    | Shear: 0,3 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Pull-out load: 0,1 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)<br>Shear: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Pull-out load: 0,1 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) |
| Thickness                  | 0...5 mm fixture                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...80 °C                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diameter                   | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lengde                     | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                            |

### Miljø

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Antall pr. sett | Sett á 100 |
| Vekt            | 0,0029 kg  |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 0,900 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 0,900 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 6,000 cm  |
| Package 1 Weight         | 2,900 g   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 100       |
| Pakke 2 Høyde            | 5,600 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 7,800 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 12,200 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 290,000 g |
| Enhetstype pakke 3       | BB2       |
| Antall enheter i pakke 3 | 1000      |
| Pakke 3 Høyde            | 12,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 16,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 27,500 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 2,950 kg  |

### Bærekraftig

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv      | Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer          |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|