



### Teknisk informasjon

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                  |
| Produkt eller type komponent | Cavity fixing             |
| Kortnavn utstyr              | TPP                       |
| Enhet søknad                 | 10...26 mm platemateriale |
| Monteringssupport            | Board material 10...26 mm |
| Antall pr. sett              | Sett á 25                 |

### Komplementær

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering               | Tak                                                                                                                      |
| Gjengetype              | M4                                                                                                                       |
| Skruelengde             | 50 mm                                                                                                                    |
| Borediameter            | 10 mm                                                                                                                    |
| Materiale               | Toggle: sink<br>Collar: sink<br>Spring: stål<br>Hook: Stål electroplated                                                 |
| Praktisk lastekapasitet | Pull-out load: 160 N for 13mm plate (sikkerhetsfaktor: 3)<br>Pull-out load: 220 N for 2x13mm plate (sikkerhetsfaktor: 3) |
| Størrelse               | Hook: 9 x 16 x 29 mm                                                                                                     |
| Lengde                  | 95 mm                                                                                                                    |
| Bredde                  | 20 mm                                                                                                                    |
| Vekt                    | 0,014 kg                                                                                                                 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 2,000 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 3,700 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 8,000 cm   |
| Package 1 Weight         | 14,000 g   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1        |
| Antall enheter i pakke 2 | 25         |
| Pakke 2 Høyde            | 4,600 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 6,800 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 10,800 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 356,000 g  |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 35200      |
| Pakke 3 Høyde            | 44,000 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 494,240 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | LV |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|