



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Cavity fixing
Kortnavn utstyr	TSP
Enhet søknad	3...28 mm platemateriale
Monteringssupport	Board material 3...28 mm
Fargenyanse	Blå/hvit
Antall pr. sett	Sett á 25

Komplementær

Gjengetype	M5
Skruelengde	60 mm
Borediameter	10 mm
Materiale	Hook: Stål electroplated Collar: PA (polyamide) Spring: PA (polyamide)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 250 N for 13mm plate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 75 N for 13mm plate (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 400 N for 2x13mm plate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 150 N for 2x13mm plate (sikkerhetsfaktor: 6)
Størrelse	Hook: 10 x 18 x 31 mm
Lengde	93 mm
Bredde	20 mm
Vekt	0,01696 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	10,000 cm
Package 1 Weight	17,600 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------