



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Cavity fixing
Kortnavn utstyr	TMX
Tilgjengelig utstyr	Threaded screw
Monteringssupport	High load installation in board material 6...13 mm
Enhet søknad	3...16 mm høy belastning installasjon i platematerialet
Montering	Veggmontert
Gjengetype	M5
Skrue diameter	5 mm
Skruelengde	57 mm
Type skruehode	Combi-head Cross slotted
Form på skrutrekker	Philips
Borediameter	10 mm
Fargenyanse	Metall Grå

Komplementær

Antall pr. sett	Sett á 50
Vekt	0,0158 kg

Miljø

Materiale	Screw: Stål electroplated Cavity fixing: metallplate electroplated
Praktisk lastekapasitet	Shear: 400 N (sikkerhetsfaktor: 2,5) Pull-out load: 160 N (sikkerhetsfaktor: 3)
Thickness	0...24 mm fixture
Miljøegenskaper	Brannmotstand
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	16 mm
Lengde	62 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,6 cm
Pakke 1 Bredde	1,6 cm
Pakke 1 Vekt	6 cm
Package 1 Weight	16 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------