



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Nb of 18 mm modules per row	4
Standarder	IEC 60529 EN 50102
Farge	Kapsling: Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Nb of horizontal rows	1
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Kapslingsmateriale	Kapsling: selvslukkende materiale
Bredde	80 mm
Høyde	130 mm
Dybde	57 mm
Innvendig dybde	52 mm

Miljø

IP-grad	IP30 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,700 cm
Package 1 Weight	90,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	14,500 cm
Pakke 2 Bredde	17,500 cm
Pakke 2 Lengde	30,000 cm
Pakke 2 Vekt	990,000 g
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	900
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	104,700 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------