



Teknisk informasjon

Range of product	Multi 9
Produktnavn	Multi 9 PC
Produkt eller type komponent	Modular socket-outlet
Kortnavn utstyr	PC
Antall poler	2P + E
Standard plugg	Tysk

Komplementær

[in] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Monteringsmetode	Fast
Montering	Symmetrisk DIN skinne
9 mm polbredde	5
Lokal varsling	LED voltage presence indicator light levetid: 100000 t
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 6 mm² Fleksibel Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 10 mm² Stiv

Miljø

Standarder	VDE 0620
------------	----------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,0 cm
Package 1 Weight	99,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	7,5 cm
Pakke 2 Bredde	9,0 cm
Pakke 2 Lengde	24,0 cm
Pakke 2 Vekt	550,0 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	75
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	8,737 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------