



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Kortnavn utstyr	CH
Produkt eller type komponent	Timeteller
Kompatibel med	Prisma Prisma P dør Prisma Prisma G dør
Type måling	Driftstid
Displaytype	Elektromagnetisk 7 siffer2

Komplementær

Tilbakestill	Uten
[Us] merkespenning	12...36 V DC
Strømforbruk i VA	0,02 VA på 12 V 0,3 VA på 36 V
Montering	Forside

Miljø

IP-grad	Forside: IP65
Bredde	48 mm
Høyde	48 mm
Dybde	39 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,6 cm
Pakke 1 Bredde	6,2 cm
Pakke 1 Vekt	6,4 cm
Package 1 Weight	60,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	96
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,2 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	DE
Garantiperiode	
Garanti	18 months