



Teknisk informasjon

Serie	Artic
Produkt eller type komponent	Termostat
Enhetens utseende	Komplett produkt
Applikasjon	Temperatur kontroll
Fargetone	Renhvit (RAL 9010)

Komplementær

Temperaturmåling	-20...30 °C
Merkestrøm	Cooling: 5 A 230 V AC 50/60 Hz Oppvarming: 10 A 230 V AC 50/60 Hz
Bredde	77 mm
Høyde	81 mm
Dybde	37 mm
Vekt	0,08 kg

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,600 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	88,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	9,000 cm
Pakke 2 Bredde	18,400 cm
Pakke 2 Lengde	40,200 cm
Pakke 2 Vekt	2,348 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	NO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------