



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Feilkontakt
Kortnavn utstyr	SDV NF
Type signalkontakter	1 NC
[In] merkestrøm	AC-14 0,1...1 A at 250 V, AC 50/60 Hz
9 mm polbredde	1

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
Monteringsmetode	Plug-on
Montasjeplassering	Oppstrøm
Høyde	36 mm
Bredde	8,8 mm
Dybde	34,64 mm
Elektrisk levetid	10000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - stiv Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel med endehylse Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - fleksibel Plate terminal2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,5 cm
Pakke 1 Bredde	8 cm
Pakke 1 Vekt	10,6 cm
Package 1 Weight	35 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	11,5 cm
Pakke 2 Bredde	8,5 cm
Pakke 2 Lengde	23,7 cm

Pakke 2 Vekt	380 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	81
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	3,942 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------