



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Screw clip
Kortnavn utstyr	TCS
Applikasjon	Installasjon av rundkabel
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Fargetone	Sort (NCS S 9000-N)
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Montering	Tak Vegg
Type skruhode	Cross slotted
Form på skrutrekker	Philips No 2
Anvendes til	22...26 mm round cable
Lengde	45 mm
Innbyggingsdybde	23 mm
Skrue diameter	5 mm
Materiale	PP (polypropylen): clip Galvanisert stål, C3: screw
Vekt	0,0065 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Miljøegenskaper	UV-bestendig

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,492 g
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	1,5 cm
Forpakning 1 lengde	3,3 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	18000
Forpakning 2 vekt	145,468 kg
Forpakning 2 høyde	64,5 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Enhetstype forpakning 3	BB1
Antall enheter forpakning 3	50
Forpakning 3 vekt	374,6 g
Forpakning 3 høyde	8,7 cm

Forpakning 3 bredde	9,4 cm
Forpakning 3 lengde	13 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------