



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Screw clip
Kortnavn utstyr	TCS
Applikasjon	Installasjon av rundkabel
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Fargetone	Sort (NCS S 9000-N)
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Montering	Vegg Tak
Type skruhode	Cross slotted
Form på skrutrekker	T20
Anvendes til	8...12 mm round cable
Lengde	32 mm
Innbyggingsdybde	21 mm
Skrue diameter	5 mm
Materiale	PP (polypropylen): clip Galvanisert stål, C3: screw

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Miljøegenskaper	UV-bestendig

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,0 g
Forpakning 1 høyde	1,1 cm
Forpakning 1 bredde	1,8 cm
Forpakning 1 lengde	3,1 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	402,0 g
Forpakning 2 høyde	8,8 cm
Forpakning 2 bredde	9,6 cm
Forpakning 2 lengde	13,6 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------