



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Screw clip
Kortnavn utstyr	TCS
Applikasjon	Installasjon av rundkabel
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Fargetone	Lys grå ( NCS S 2502-Y)
Antall pr. sett	Sett á 100

### Komplementær

Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Montering	Vegg Tak
Type skruehode	Cross slotted
Form på skrutrekker	T20
Anvendes til	8...12 mm round cable
Lengde	32 mm
Innbyggingsdybde	21 mm
Skrue diameter	5 mm
Materiale	PP (polypropylen): clip Galvanisert stål, C3: screw

### Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Miljøegenskaper	UV-bestendig

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,55 g
Forpakning 1 høyde	1,1 cm
Forpakning 1 bredde	3,2 cm
Forpakning 1 lengde	1,9 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	377,0 g
Forpakning 2 høyde	13,0 cm
Forpakning 2 bredde	7,2 cm
Forpakning 2 lengde	9,4 cm
Enhetstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	84000
Forpakning 3 vekt	328,68 kg
Forpakning 3 høyde	92,0 cm

Forpakning 3 bredde	80,0 cm
Forpakning 3 lengde	120,0 cm

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------