



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Screw clip
Kortnavn utstyr	TCS
Applikasjon	Installasjon av rundkabel
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Fargetone	Lys grå (NCS S 2502-Y)
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Montering	Vegg Tak
Type skruhode	Cross slotted
Form på skrutrekker	T20
Anvendes til	14...18 mm round cable
Lengde	38 mm
Innbyggingsdybde	23 mm
Skrue diameter	5 mm
Materiale	PP (polypropylen): clip Galvanisert Stål, C3: screw
Vekt	0,0048 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Miljøegenskaper	UV-bestandig

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,800 cm
Pakke 1 Bredde	1,400 cm
Pakke 1 Vekt	2,500 cm
Package 1 Weight	4,800 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	9,800 cm
Pakke 2 Bredde	9,400 cm
Pakke 2 Lengde	13,600 cm
Pakke 2 Vekt	536,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------