



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail clip
Kortnavn utstyr	TC
Applikasjon	Installasjon av rundkabel
Cable type	Round cable 14...20 mm
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Tilgjengelig utstyr	Nail
Spikerdiameter	2 mm
Lengde	35 mm
Innbyggingsdybde	18 mm

Komplementær

Fargetone	Hvit (NCS 0500)
Materiale	Clip: galvanisert PP (polypropylen) Nail: acid-proof stainless steel AISI 316 C5-M i samsvar med SS 142343
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-M

Miljø

Miljøegenskaper	Støtbestandig UV-bestandig
Antall pr. sett	Sett á 100
Vekt	0,0023 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 cm
Pakke 1 Bredde	1,000 cm
Pakke 1 Vekt	1,100 cm
Package 1 Weight	2,300 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	DE
Garantiperiode	
Garanti	18 months