



### Teknisk informasjon

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                                       |
| Produkt eller type komponent | Plastic clamp                                  |
| Kortnavn utstyr              | TK                                             |
| Applikasjon                  | Utenpåliggende installasjon av elektrisk kabel |
| Fargetone                    | Hvit                                           |
| Antall pr. sett              | Sett á 100                                     |

### Komplementær

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibilitet | Wall plug TP0[RETURN]Wall plug TP1[RETURN]Wall plug TP2[RETURN]Nail plug TPS-4 |
| Festemetode    | Skrue: M6                                                                      |
| Cable type     | Round cable 7...10 mm                                                          |
| Montering      | Brick<br>Tre<br>Betong<br>Plasterboard                                         |
| Materiale      | PP (polypropylen)                                                              |
| Vekt           | 0,0003 kg                                                                      |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -40...80 °C |
|----------------------------|-------------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 0,8 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 0,9 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 2 cm    |
| Package 1 Weight         | 0,468 g |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                 |
| <b>Logistisk informasjon</b> |                                                                                                                     |
| Opprinnelsesland             | DE                                                                                                                  |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                     |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                           |