



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Plastic clamp
Kortnavn utstyr	TK
Applikasjon	Utenpåliggende installasjon av elektrisk kabel
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Kompatibilitet	Wall plug TP0 Wall plug TP1 Wall plug TP2 Nail plug TPS-4
Festemetode	Skrue: M6...M8
Cable type	Round cable 10...14 mm
Montering	Tre Brick Plasterboard Betong
Materiale	PP (polypropylen)
Vekt	0,00094 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,4 cm
Pakke 1 Bredde	1,3 cm
Pakke 1 Vekt	2,7 cm
Package 1 Weight	1,153 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	DE
Garantiperiode	
Garanti	18 months