



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Justerbar klemme
Kortnavn utstyr	TSK
Applikasjon	Sikring bank av elektrisk kabel
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	Sett å 100

Komplementær

Kompatibilitet	Wall plug TP0[RETURN]Wall plug TP1[RETURN]Wall plug TP2[RETURN]Nail plug TPS-4
Festemetode	Skrue: M6
Anvendes til	2...5 x kabel 7...10 mm
Montering	Betong Tre Plasterboard Brick
Materiale	PP (polypropylen)
Vekt	0,0015 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Miljøegenskaper	Korrosjonsmotstand Tåler ekstrem temperatur

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 cm
Pakke 1 Bredde	1,200 cm
Pakke 1 Vekt	7,000 cm
Package 1 Weight	1,500 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------