



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Justerbar klemme
Kortnavn utstyr	TSK
Applikasjon	Sikring bank av elektrisk kabel
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Kompatibilitet	Wall plug TP0[RETURN]Wall plug TP1[RETURN]Wall plug TP2[RETURN]Nail plug TPS-5
Festemetode	Skrue: M6...M8
Anvendes til	2...5 x kabel 10...14 mm
Montering	Plasterboard Betong Brick Tre
Materiale	PP (polypropylen)
Vekt	0,0035 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Miljøegenskaper	Korrosjonsmotstand Tåler ekstrem temperatur

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,400 cm
Pakke 1 Bredde	1,500 cm
Pakke 1 Vekt	8,500 cm
Package 1 Weight	3,900 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	LV
Garantiperiode	
Garanti	18 months