



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Justerbar klemme
Kortnavn utstyr	TSK
Applikasjon	Sikring bank av elektrisk kabel
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	Sett å 50

Komplementær

Kompatibilitet	Wall plug TP0[RETURN]Wall plug TP1[RETURN]Wall plug TP2[RETURN]Nail plug TPS-5
Festemetode	Skrue: M8...M10
Cable type	2...5 x kabel 14...20 mm
Montering	Betong Tre Plasterboard Brick
Materiale	PP (polypropylen)
Vekt	0,0057 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Miljøegenskaper	Tåler ekstrem temperatur Korrosjonsmotstand

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,800 cm
Pakke 1 Bredde	1,600 cm
Pakke 1 Vekt	11,800 cm
Package 1 Weight	6,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	300
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,160 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------