



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nailing tool
Kortnavn utstyr	TKK-Y
Fargenyanse	Sort
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Sammensetning	1 håndtak
Kompatibilitet	Clamp TKK/APK
Materiale	Håndtak: polyamid 6 med 30% glassfiber Pincer: black acetaldehyde resin (POM) Mandrel: Herdet stål Mutter: galvanisert messing
Diameter	28 mm
Dybde	140 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,600 cm
Pakke 1 Bredde	3,600 cm
Pakke 1 Vekt	14,800 cm
Package 1 Weight	80,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months