



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Metal clamp
Kortnavn utstyr	TKK/APK
Applikasjon	Utenpåliggende installasjon av elektrisk kabel
Tilgjengelig utstyr	Nail
Fargetone	Hvit (NCS 0502-Y)
Antall pr. sett	Sett å 50

Komplementær

Festemetode	1 spiker 25 mm diameter: 2,1 mm
Cable type	Round cable 14...20 mm Flat cable 14...20 mm
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Montering	Tre og trefiber plater
Materiale	Electroplated polyester pulver Stål SIS 1151 Z200: clamp Electroplated Stål SIS 1151 Z275: nail
Lengde	Clamp: 17 mm
Bredde	12 mm
Vekt	0,0046 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...250 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,6 cm
Pakke 1 Bredde	1,2 cm
Pakke 1 Vekt	2,3 cm
Package 1 Weight	5,191 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------