



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Metal clamp
Kortnavn utstyr	TKK/APK
Applikasjon	Utenpåliggende installasjon av elektrisk kabel
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Fargetone	Hvit (NCS 0502-Y)
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Festemetode	1 skrue 25 mm diameter: 2,7 mm
Cable type	Round cable 10...14 mm Flat cable 10...14 mm
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Montering	Tre og trefiber plater
Materiale	Electroplated polyester pulver Stål SIS 1151 Z200: clamp Electroplated stål SIS 1151 Z275: screw
Lengde	Clamp: 13 mm
Bredde	10 mm
Vekt	0,0035 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...250 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,6 cm
Pakke 1 Bredde	1 cm
Pakke 1 Vekt	1,8 cm
Package 1 Weight	3,947 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	DE
Garantiperiode	
Garanti	18 months