



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Metal clamp
Kortnavn utstyr	TKK/APK
Applikasjon	Utenpåliggende installasjon av elektrisk kabel
Tilgjengelig utstyr	Nail
Fargetone	Hvit (NCS 0502-Y)
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Festemetode	1 spiker 25 mm diameter: 2,1 mm
Cable type	Flat cable 6 x 9 mm Round cable 6 x 9 mm
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Montering	Tre og trefiber plater
Materiale	Electroplated polyester pulver Stål SIS 1151 Z200: clamp Electroplated Stål SIS 1151 Z275: nail
Lengde	Clamp: 9 mm
Bredde	8 mm
Vekt	0,0017 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...250 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,900 cm
Pakke 1 Bredde	0,800 cm
Pakke 1 Vekt	1,300 cm
Package 1 Weight	1,700 g
Enhetstype pakke 2	BB2
Antall enheter i pakke 2	1000
Pakke 2 Høyde	10,800 cm
Pakke 2 Bredde	14,500 cm
Pakke 2 Lengde	23,700 cm
Pakke 2 Vekt	2,000 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	49000
Pakke 3 Høyde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	113,882 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------