



### Teknisk informasjon

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                                       |
| Produkt eller type komponent | Metal clamp                                    |
| Kortnavn utstyr              | TKK/APK                                        |
| Applikasjon                  | Utenpåliggende installasjon av elektrisk kabel |
| Tilgjengelig utstyr          | Skrue                                          |
| Fargetone                    | Hvit ( NCS 0502-Y)                             |
| Antall pr. sett              | Sett á 100                                     |

### Komplementær

|                   |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Festemetode       | 1 skrue 25 mm diameter: 2,7 mm                                                                      |
| Cable type        | Flat cable 6 x 9 mm<br>Round cable 6 x 9 mm                                                         |
| Installasjonstype | Innendørs/utendørs                                                                                  |
| Montering         | Tre og trefiber plater                                                                              |
| Materiale         | Electroplated polyester pulver Stål SIS 1151 Z200: clamp<br>Electroplated Stål SIS 1151 Z275: screw |
| Lengde            | Clamp: 9 mm                                                                                         |
| Bredde            | 8 mm                                                                                                |
| Vekt              | 0,0023 kg                                                                                           |

### Miljø

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -40...250 °C |
|----------------------------|--------------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 0,900 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 0,800 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 1,300 cm |
| Package 1 Weight         | 2,300 g  |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | Ja                                                                                                  |

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                 |
| <b>Logistisk informasjon</b> |                                                                                                                     |
| Opprinnelsesland             | DE                                                                                                                  |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                     |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                           |