



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Rustfritt stål klemme
Kortnavn utstyr	TKS-ER
Applikasjon	Montering av et rør eller kabel
Fargetone	Metall
Antall pr. sett	Sett à 100

Komplementær

Festemetode	skrue
Cable type	1 x pipe 16 mm Kabel 16 mm
Installasjonstype	Utendørs
Form	2 eliptisk hull: 8 x 5 mm
Materiale	Rustfritt stål AISI 304, C4
Høyde	16 mm
Bredde	47 mm
Dybde	15 mm
Vekt	0,00489 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...250 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,600 cm
Pakke 1 Bredde	1,500 cm
Pakke 1 Vekt	4,700 cm
Package 1 Weight	5,400 g
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	2000
Pakke 2 Høyde	29,600 cm
Pakke 2 Bredde	29,200 cm
Pakke 2 Lengde	39,400 cm
Pakke 2 Vekt	11,658 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------