



### Teknisk informasjon

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                        |
| Produkt eller type komponent | Enkel klemme                    |
| Kortnavn utstyr              | TKS-ER                          |
| Applikasjon                  | Montering av et rør eller kabel |
| Fargetone                    | Metall                          |
| Antall pr. sett              | Sett à 100                      |

### Komplementær

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Festemetode       | skrue                         |
| Cable type        | 1 x pipe 25 mm<br>Kabel 25 mm |
| Installasjonstype | Utendørs                      |
| Form              | 2 eliptisk hull: 8 x 5 mm     |
| Materiale         | Rustfritt stål AISI 304, C4   |
| Høyde             | 25 mm                         |
| Bredde            | 64 mm                         |
| Dybde             | 15 mm                         |
| Vekt              | 0,00706 kg                    |

### Miljø

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -40...250 °C |
|----------------------------|--------------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 2,5 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 6,4 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 1,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 7,0 g   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1     |
| Antall enheter i pakke 2 | 100     |
| Pakke 2 Høyde            | 15,0 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 13,4 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 13,3 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 754,0 g |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | SE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|