



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Enkel klemme
Kortnavn utstyr	TKS-ER
Applikasjon	Montering av et rør eller kabel
Fargetone	Metall
Antall pr. sett	Sett à 100

Komplementær

Festemetode	skrue
Cable type	1 x pipe 30 mm Kabel 30 mm
Installasjonstype	Utendørs
Form	2 eliptisk hull: 8 x 5 mm
Materiale	Rustfritt stål AISI 304, C4
Høyde	30 mm
Bredde	69 mm
Dybde	15 mm
Vekt	0,01045 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...250 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,900 cm
Pakke 1 Vekt	1,500 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	10,200 cm
Pakke 2 Bredde	14,000 cm
Pakke 2 Lengde	15,600 cm
Pakke 2 Vekt	1,230 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------