



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Enkel klemme
Kortnavn utstyr	TKS-ER
Applikasjon	Montering av et rør eller kabel
Fargetone	Metall
Antall pr. sett	Sett à 50

Komplementær

Festemetode	skrue
Cable type	1 x pipe 32 mm Kabel 32 mm
Installasjonstype	Utendørs
Form	2 eliptisk hull: 8 x 5 mm
Materiale	Rustfritt stål AISI 304, C4
Høyde	32 mm
Bredde	73 mm
Dybde	15 mm
Vekt	0,01045 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...250 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,200 cm
Pakke 1 Bredde	7,300 cm
Pakke 1 Vekt	1,500 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	10,200 cm
Pakke 2 Bredde	13,400 cm
Pakke 2 Lengde	15,200 cm
Pakke 2 Vekt	622,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------