



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Enkel klemme
Kortnavn utstyr	TKS-ER
Applikasjon	Montering av et rør eller kabel
Fargetone	Metall
Antall pr. sett	Sett à 50

Komplementær

Festemetode	skrue
Cable type	1 x pipe 40 mm Kabel 40 mm
Installasjonstype	Utendørs
Form	2 eliptisk hull: 8 x 5 mm
Materiale	Rustfritt stål AISI 304, C4
Høyde	40 mm
Bredde	76 mm
Dybde	15 mm
Vekt	0,0106 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...250 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	1,5 cm
Package 1 Weight	11,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	13,4 cm
Pakke 2 Lengde	13,3 cm
Pakke 2 Vekt	659,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------