



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Enkel klemme
Kortnavn utstyr	TKS-KR
Applikasjon	Montering av et rør eller kabel
Fargetone	Metall
Antall pr. sett	Sett å 100

Komplementær

Festemetode	skrue
Cable type	1 x pipe 20 mm Kabel 20 mm
Installasjonstype	Utendørs
Form	1 eliptisk hull: 4.5 x 7 mm
Materiale	Rustfritt stål AISI 304, C4
Høyde	20 mm
Bredde	39 mm
Dybde	15 mm
Vekt	0,00562 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...250 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	3,9 cm
Pakke 1 Vekt	1,5 cm
Package 1 Weight	6,0 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------