



#### Teknisk informasjon

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                                            |
| Produkt eller type komponent | Enkel klemme                                        |
| Kortnavn utstyr              | TKS-MR                                              |
| Applikasjon                  | Montering av et rør eller kabel<br>Tung applikasjon |
| Fargetone                    | Metall                                              |
| Antall pr. sett              | Sett á 100                                          |

#### Komplementær

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Festemetode       | skrue                       |
| Cable type        | 1 x pipe 8 mm<br>Kabel 8 mm |
| Installasjonstype | Utendørs                    |
| Form              | 1 sirkulært hull: 7 mm      |
| Materiale         | Rustfritt stål AISI 304, C4 |
| Høyde             | 8 mm                        |
| Bredde            | 25 mm                       |
| Dybde             | 12 mm                       |
| Vekt              | 0,0028 kg                   |

#### Miljø

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -40...250 °C |
|----------------------------|--------------|

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 0,800 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 2,500 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 1,200 cm |
| Package 1 Weight         | 2,600 g  |

#### Bærekraftig

|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv      | Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                           |
| Miljøinformasjon      |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |

#### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | SE |
|------------------|----|

#### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|