



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Fixing band
Kortnavn utstyr	TPG
Fargenyanse	Hvit
Antall pr. sett	Sett å 1
Forpakning	Plastpose

Komplementær

Materiale	Galvanisert stål Cold-rolled steel
Type overflate	PVC coated
Hulldimensjon	Ø 2.5 mm Ø 5 mm
Praktisk lastekapasitet	1 kN
Bredde	12,7 mm
Tykkelse	0,6 mm
Lengde	10 m
Vekt	0,462 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40... 60 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,100 cm
Pakke 1 Bredde	13,900 cm
Pakke 1 Vekt	14,000 cm
Package 1 Weight	489,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 months