



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Twist-on connector
Fargetone	Rød
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Twist-on 2...12,5 mm ² fleksibel strandet kabel Twist-on 2...12,5 mm ² rigid strandet kabel Twist-on 2...12,5 mm ² Solid kabel
[Ue] merkespenning	440 V AC
Materiale	PA (polyamide)
Høyde	20 mm
Bredde	14 mm
Lengde	28 mm

Miljø

Standarder	EN 60998-2-4
------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 cm
Pakke 1 Bredde	2,000 cm
Pakke 1 Vekt	3,000 cm
Package 1 Weight	2,500 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	5,500 cm
Pakke 2 Bredde	8,000 cm
Pakke 2 Lengde	12,000 cm
Pakke 2 Vekt	273,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	4000
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	11,348 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------