



Teknisk informasjon

Range of product	Actassi
Produkt eller type komponent	Empty fixed 19" data panel
Enhetsens utseende	Tom
Inkludert utstyr	Quick fix 19" hurtigfeste Front port numbering 24
Farge	Mørkegrå (RAL 7016)
Tilleggsinformasjon	Automatisk jording

Komplementær

Variant	Basic
Antall porter	24 UTP/STP
Kommunikasjonsnettverk kategori	5e 6 6A
Antall rack-enhet	1U
Type of connector	S-One DPM
Materiale	PC (polycarbonate) GF10 Aluzinc 1 mm
Bredde	482 mm
Dybde	95,6 mm
Høyde	44 mm
Vekt	0,478 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Standarder	IEC 60297

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,8 cm
Pakke 1 Bredde	15,0 cm
Pakke 1 Vekt	49,8 cm
Package 1 Weight	598,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	NO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------