



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Universal screw
Kortnavn utstyr	TGS
Applikasjon	Trefiber og gipsplater Støpsel
Skruetype	Fully threaded with twin thread
Verktøy type	Power screwdriver cross-point
Antall pr. sett	Sett å 100

Komplementær

Skrue diameter	4,2 mm
Skruelengde	45 mm
Type skruhode	Panhead
Form på skrutrekker	Philips No 2
Materiale	Screw: Herdet stål electroplated

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,800 cm
Pakke 1 Bredde	0,800 cm
Pakke 1 Vekt	4,500 cm
Package 1 Weight	3,500 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	40000
Pakke 2 Høyde	34,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	156,400 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømærket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	TW
Garantiperiode	
Garanti	18 months