



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Installation screw
Kortnavn utstyr	TMP
Applikasjon	Gipsplater Betong
Skruetype	Helt gjenget
Verktøy type	skrutrekker
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Borediameter	4 mm
Skrue diameter	5 mm
Skruelengde	25 mm
Type skruhode	Countersunk
Form på skrutrekker	Philips No 2
Materiale	Screw: Herdet stål electroplated
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C3

Miljø

Standarder	ISO 12944-2
------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,000 cm
Pakke 1 Vekt	2,500 cm
Package 1 Weight	2,400 g
Enhetstype pakke 2	BB2
Antall enheter i pakke 2	1000
Pakke 2 Høyde	4,500 cm
Pakke 2 Bredde	18,000 cm
Pakke 2 Lengde	30,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,960 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	96000
Pakke 3 Høyde	36,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	188160,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TW
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------