



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Skrue
Kortnavn utstyr	TMP
Applikasjon	Gipsplater Betong
Skruetype	Helt gjenget
Verktøy type	skrutrekker
Antall pr. sett	Sett å 100

Komplementær

Borediameter	4 mm
Skrue diameter	5 mm
Skruelengde	41 mm
Type skruhode	Countersunk
Form på skrutrekker	Phillips No 2
Materiale	Screw: Herdet stål electroplated
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C3

Miljø

Standarder	ISO 12944-2
------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,4 g
Forpakning 1 høyde	0,7 cm
Forpakning 1 bredde	0,7 cm
Forpakning 1 lengde	4 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	380,0 g
Forpakning 2 høyde	6,2 cm
Forpakning 2 bredde	6,8 cm
Forpakning 2 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 3	SFP
Antall enheter forpakning 3	1000
Forpakning 3 vekt	3,82 kg
Forpakning 3 høyde	6,2 cm
Forpakning 3 bredde	24 cm
Forpakning 3 lengde	35,8 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------