



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Skrue
Kortnavn utstyr	TSC
Applikasjon	Metallplate 2 x 0,9 mm De fleste materialer
Skruetype	Fully threaded with twin thread
Verktøy type	Skrutrekker powerdriver
Antall pr. sett	Sett á 1000



Komplementær

Skrue diameter	4,2 mm
Skruelengde	13 mm
Type skruhode	Stort tynt hode
Form på skrutrekker	Phillips No 2
Materiale	Screw: Herdet stål electroplated

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	0,002 g
Forpakning 1 høyde	1,15 cm
Forpakning 1 bredde	1,15 cm
Forpakning 1 lengde	1,3 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	1000
Forpakning 2 vekt	1952,0 g
Forpakning 2 høyde	6 cm
Forpakning 2 bredde	13,2 cm
Forpakning 2 lengde	19,6 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	1000
Forpakning 3 vekt	1,798 kg
Forpakning 3 høyde	6,2 cm
Forpakning 3 bredde	13,4 cm
Forpakning 3 lengde	19,6 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------