



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Installation screw
Kortnavn utstyr	TSC
Applikasjon	Metallplate 2 x 0,9 mm De fleste materialer
Skruetype	Fully threaded with twin thread
Verktøy type	Skrutrekker powerdriver
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Skrue diameter	4,2 mm
Skruelengde	25 mm
Type skruhode	Stort tynt hode
Form på skrutrekker	Philips No 2
Materiale	Screw: acid-proof stainless steel AISI 316
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-M
Vekt	0,00252 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...250 °C
----------------------------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 cm
Pakke 1 Bredde	1,000 cm
Pakke 1 Vekt	1,100 cm
Package 1 Weight	2,500 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TW
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------