



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Installation screw
Kortnavn utstyr	TSI
Applikasjon	Gipsplater til stål Timber studwork
Skruetype	Helt gjenget
Verktøy type	Skrutrekker powerdriver
Antall pr. sett	Sett å 1000

Komplementær

Skrue diameter	3,9 mm
Skruelengde	32 mm
Type skruhode	Countersunk
Form på skrutrekker	Philips No 2
Materiale	Screw: Herdet stål electroplated

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,400 cm
Pakke 1 Bredde	0,400 cm
Pakke 1 Vekt	1,900 cm
Package 1 Weight	2,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	1000
Pakke 2 Høyde	8,600 cm
Pakke 2 Bredde	13,200 cm
Pakke 2 Lengde	19,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,158 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	60000
Pakke 3 Høyde	33,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	120,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TW
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------