



#### Teknisk informasjon

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Varemerke                    | Schneider Electric   |
| Produktspekter               | KNX                  |
| Produkt eller type komponent | Kabel                |
| Type skjerming               | F/UTP                |
| Farge                        | Ekstern kappe: grønn |

#### Komplementær

|                   |                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter          | Leder: 0,8 mm                                                                                                            |
| Stivhet på kabel  | Solid                                                                                                                    |
| Type kabel        | 2 pairs                                                                                                                  |
| Materiale         | PE (polyethylene): isolasjon på ledere<br>Polyolefin: ekstern kappe<br>Aluminium: folie<br>Tin plated copper: drain wire |
| Utvendig diameter | 6,3 mm                                                                                                                   |
| Kabellengde       | 100 m                                                                                                                    |
| Forpakning        | Reel                                                                                                                     |

#### Miljø

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Miljødata                  | Flame retardant<br>Korrosjonsmotstand |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C                           |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE         |
| Antall enheter i pakke 1 | 1           |
| Pakke 1 Høyde            | 6,000 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 6,000 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 1000,000 cm |
| Package 1 Weight         | 4,900 kg    |

#### Bærekraftig

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk            | REACH-erklæring                   |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                |
| Kvikksølvfri               | Ja                                |
| Kinas RoHS-forskrift       | Kinas RoHS-Erklæring              |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja                                |

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                 |
| <b>Logistisk informasjon</b> |                                                                                                                     |
| Opprinnelsesland             | GB                                                                                                                  |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                     |
| Garanti                      | 18 måneder                                                                                                          |