



Teknisk informasjon

Varemerke	Schneider Electric
Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Kabel
Type skjerming	F/UTP
Farge	Ekstern kappe: grønn

Komplementær

Diameter	Leder: 0,8 mm
Stivhet på kabel	Solid
Type kabel	2 pairs
Materiale	PE (polyethylene): isolasjon på ledere Polyolefin: ekstern kappe Aluminium: folie Tin plated copper: drain wire
Utvendig diameter	6,3 mm
Kabellengde	1000 m
Forpakning	Reel

Miljø

Miljødata	Flame retardant Korrosjonsmotstand
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,700 cm
Pakke 1 Bredde	0,700 cm
Pakke 1 Vekt	100,000 cm
Package 1 Weight	50,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	GB
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder