



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman UFB
Produkt eller type komponent	Gulvboks
Installasjonssystem	Gulvboks
Gulvtype	I-hulromgulv Avrettet gulv Hevet gulv
Form på gulvboks	Rund
Applikasjon	Tørt miljø
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Sammensetning av enhet	Grid Trim ramme Lokk
Materiale	PA (polyamide) 6 PA/ABS Stålplate
Diameter	329 mm
Høyde	64 mm

Miljø

Standarder	DIN VDE 0634 del 1
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,200 cm
Pakke 1 Bredde	33,800 cm
Pakke 1 Vekt	35,600 cm
Package 1 Weight	2908,000 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	54
Pakke 2 Høyde	99,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	206,548 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder