



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman UFB
Produkt eller type komponent	Avstandsrammen
Gulvtype	Avrettet gulv
Anvendes til	Avrettet gulv
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Materiale	Aluminium (pre-galvanisert)
Lengde	370 mm
Høyde	47 mm
Bredde	370 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,7 cm
Pakke 1 Bredde	36,9 cm
Pakke 1 Vekt	36,9 cm
Package 1 Weight	1,066 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	73,5 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	63,96 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------